

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

バージョン	ケーブル, 6 kV, 600 V
注文番号	2852960050
種別	CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050
GTIN (EAN)	4064675474661
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:35:08 CEST

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	50 m	長さ (インチ)	1,968.504 inch
正味重量	2,832 g		

ケーブルの技術仕様

ケーブル素材	PURハロゲンフリー	コア断面積	1.5 mm ²
シースカラー	グレー(RAL 7001相当)	シース材料	PUR
ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754-2に準拠	外径	6.4 mm ± 0.25 mm
曲げ半径、最小、定置	10 x ケーブル直径	曲げ半径、最小、移動	15 x ケーブル直径
温度範囲、固定	-40...90 °C	温度範囲、定置、最小	-40 °C
温度範囲、移動	-30...90 °C	温度範囲、設置、最大	90 °C
温度範囲、転移、最大	90 °C	温度範囲、転移、最小	-30 °C
絶縁	TPE	配線数	2

一般的な技術データ

定格インパルス耐電圧	6 kV	定格電圧	600 V
極数	2		

分類

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format