

CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	MetalliCard, デバイスマーカー, 15 x 45 mm, 銀色
注文番号	2859670000
種別	CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR
GTIN (EAN)	4064675572558
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 17:05:56 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.5 mm	奥行き (インチ)	0.02 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.591 inch
幅	45 mm	幅 (インチ)	1.772 inch
正味重量	0.88 g		

温度

動作温度範囲	-55...130 °C
--------	--------------

一般データ

パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	MetalliCard
ラベリングフィールドのサイズ	15.2 x 42.2 mm	
動作温度範囲	-55...130 °C	
動作温度範囲、最大	130 °C	
動作温度範囲、最小	-55 °C	
印刷文字	顧客仕様対応	
幅	45 mm	
材質	ステンレススチール 1.4301	
組み合わせごとのマーカース数	1 MetalliCard = デバイスマーカー	
色	銀色	

装置マーカース

穿孔直径	3.3 mm
------	--------

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

