

## AKKU LI 18B5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	
注文番号	<a href="#">2860070000</a>
種別	AKKU LI 18B5
GTIN (EAN)	4064675574750
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 17:33:41 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## AKKU LI 18B5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 700 g

## 分類

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ECLASS 9.0	21-05-92-07	ECLASS 9.1	21-05-92-07
ECLASS 10.0	21-05-92-07	ECLASS 11.0	21-05-29-02
ECLASS 12.0	21-05-29-02	ECLASS 13.0	21-05-29-02
ECLASS 14.0	21-05-29-02		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 影響なし

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)