

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

DCコネクタ：

DCファミリの丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。コネクタの形状はオスとメスの両方があります。

一般注文データ

注文番号	2860650000
種別	RC M P2 M20 SP
GTIN (EAN)	4064675576662

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 12 g

温度

動作温度 -40 °C...85 °C

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	なし	シールド接続	いいえ
ハウジング主要材質	PA 66	保護度合い	IP67, IP68
定格電圧	450 V	定格電流	17.5 A
導体断面、最大	4 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
接点材質	真鍮	接続断面積、最大	4 mm ²
接続断面積、最小	0.5 mm ²	接続方式	ねじ接続
接触表面	真鍮	極数	2

一般データ

ハウジング主要材質	PA 66	接続方式	ねじ接続
極数	2		

技術データ

UL 94 可燃性等級	V-2	コーディング	なし
シールド接続	いいえ	保護度合い	IP67, IP68
定格インパルス耐電圧	4 kV	定格電圧	450 V
定格電流	17.5 A	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	0.5 mm ²	接点材質	真鍮
接触表面	真鍮	被覆剥き長さ	7 mm

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02
ECLASS 14.0	27-44-01-16		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

認可



ROHS

適合

作成日 2024/08/27 17:11:53 CEST

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

丸型コネクタ M20 取り付け工具



ツール：
M20内臓コネクタの取り付けに最適なツールです。

一般注文データ

種別	MTA RC
注文番号	2884950000
GTIN (EAN)	4064675852070
数量	

DCコネクタ



DCコネクタ：
DCファミリの丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。コネクタの形状はオスとメスの両方があります。

一般注文データ

種別	RC F P2 SP
注文番号	2903200000
GTIN (EAN)	4099986122376
数量	

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

M20

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに
適した保護キャップ



一般注文データ

種別	PC RC M
注文番号	2820090000
GTIN (EAN)	4064675591405
数量	