

IE-C6GO6LR0012F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配線図



LMNケーブル、RJ12/RJ12、ツイストペア、スマート
メータリングアプリケーションに適合、シールドなし

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.2 m, 6 kV
注文番号	2860910012
種別	IE-C6GO6LR0012F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986760691
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:37:37 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-C6GO6LR0012F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	1.2 m	長さ (インチ)	47.244 inch
正味重量	15 g		

温度

動作温度	-20 °C...60 °C
------	----------------

一般基準

アプリケーション固有の通信ケーブル設備	VDE-AR-N 4100:2019-04	コネクタ規格	TIA-1096-A
---------------------	-----------------------	--------	------------

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	いいえ	延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1
色	赤色		

ケーブルの電気プロパティ

カテゴリ	Cat.3	動作電圧	50 V
定格インパルス耐電圧	6 kV	絶縁耐性	≥ 100 MΩ
絶縁電圧、最大	500 V		

ケーブル構造

シースカラー	赤色	シース直径	4.8 mm
シース直径、最大	4.95 mm	シース直径、最小	4.65 mm
シース素材	LSZH	シールド	U/UTP
断面積	3x2xAWG 24/7	配線数	6

プラグ

プラグ右	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded	左プラグ	RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし
------	--	------	------------------------------------

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/02 5:37:37 CEST

IE-C6GO6LR0012F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-C6GO6LR0012F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

