

## IE-C6GO6LR0015F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配線図



LMNケーブル、RJ12/RJ12、ツイストペア、スマート  
メータリングアプリケーションに適合、シールドなし

## 一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.5 m, 6 kV
注文番号	<a href="#">2860910015</a>
種別	IE-C6GO6LR0015F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986760806
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:39:55 CEST

## IE-C6GO6LR0015F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	1.5 m	長さ (インチ)	59.055 inch
正味重量	20 g		

## 温度

動作温度	-20 °C...60 °C
------	----------------

## 一般基準

アプリケーション固有の通信ケーブル設備	VDE-AR-N 4100:2019-04	コネクタ規格	TIA-1096-A
---------------------	-----------------------	--------	------------

## ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	いいえ	延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1
色	赤色		

## ケーブルの電気プロパティ

カテゴリ	Cat.3	動作電圧	50 V
定格インパルス耐電圧	6 kV	絶縁耐性	≥ 100 MΩ
絶縁電圧、最大	500 V		

## ケーブル構造

シースカラー	赤色	シース直径	4.8 mm
シース直径、最大	4.95 mm	シース直径、最小	4.65 mm
シース素材	LSZH	シールド	U/UTP
断面積	3x2xAWG 24/7	配線数	6

## プラグ

プラグ右	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded	左プラグ	RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし
------	--	------	------------------------------------

## 分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

認可



ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/02 5:39:55 CEST

**IE-C6GO6LR0015F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

# IE-C6GO6LR0015F40F40-X-K6KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 図面

