

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	MetalliCard, デバイスマーカー, 15 x 45 mm, 赤色
注文番号	2863810000
種別	CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT
GTIN (EAN)	4064675597384
数量	500 Stück

作成日 2024/08/27 17:57:49 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.5 mm	奥行き (インチ)	0.02 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.591 inch
幅	45 mm	幅 (インチ)	1.772 inch
正味重量	0.853 g		

温度

動作温度範囲	-55...130 °C
--------	--------------

一般データ

パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MetalliCard
ラベリングフィールドのサイズ	15.2 x 42.2 mm	
動作温度範囲	-55...130 °C	
動作温度範囲、最大	130 °C	
動作温度範囲、最小	-55 °C	
印刷文字	中立	
幅	45 mm	
材質	陽極酸化アルミニウム	
組み合わせごとのマーカー数	1 MetalliCard = デバイスマーカー	
色	赤色	

装置マーカー

穿孔直径	3.3 mm
------	--------

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

