

FSPG LED 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

バージョン	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回, V-0, Wemid
注文番号	2869700000
種別	FSPG LED 100-250V BK
GTIN (EAN)	4064675623816
数量	25 Stück

作成日 2024/08/27 17:12:57 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

FSPG LED 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	38 mm	奥行き (インチ)	1.496 inch
高さ	36.5 mm	高さ (インチ)	1.437 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.236 inch
正味重量	5.35 g		

温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
-----------	--------	-----------	--------

システム仕様

エンドカバープレートの要求	いいえ
---------------	-----

材料データ

材質	Wemid	絶縁材	Wemid
色	黒色	UL 94 可燃性等級	V-0

評価データ

汚染度	3
-----	---

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている
--------	---------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

FSPG LED 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



