

U-LINK-50-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

使用例



ワイドミュラーの u-link のリモートアクセスサービスは、リモートネットワーク内のイーサネットデバイスへの簡単で安全なアクセスを提供します。

u-link VPN Server を中央のミーティングポイントサーバとして使用すると、VPN クライアント（サービス PC およびワイドミュラーの u-link クライアントデバイス）は常にアウトバンド接続されるため、一般的なITセキュリティ要件に適合します。

データの整合性を確保するため、u-link カスタマーアカウントごとに個別のデータベースインスタンスとサーバーインスタンスが使用されます（クライアントの安全な分離）。

u-link VPN サーバーとリモートクライアント（サービス PC および u-link クライアントデバイス）間の通信は、証明書で保護された openVPN 接続を介して行われます。

u-link の理念は「プログラミングではなく構成」で、直感的に使用でき、専門知識は必要ありません。

機能セット：

- サービスPC対応の1クリック VPN リモートアクセス
- 簡易なアクセス：タブレットやスマートフォンでの使用に対応した完全なブラウザベースのリモートホストへの web、rdp、または vnc 接続
- 組織とグループのマネージメント
- サードパーティ製エンドデバイスを含むトポロジ
- ファームウェア更新：全ルータのファームウェアのステータス表示と、時間制御による自動ファームウェア更新オプション

- 個別のアクセス権：ターゲットネットワーク内のデバイスに対応するアクセス権の詳細な設定
- 詳細なイベントログ：u-Link ポータル内のすべての活動を、広範なフィルター機能とエクスポート機能を備えた状態で表示
- パスワードポリシー：パスワードの品質と有効期間の最小要件を構成可能な仕様により、セキュリティを強化

ワイドミュラーは、u-link リモートアクセスサービスとして以下のバリエーションと追加オプションを提供します：

ベーシックバージョン：

- u-link.weidmueller.com 登録による自動的に割り当て
- 6 か月間の無料使用、新規 u-link クライアントデバイス登録時に 365 日まで延長
- フル機能セット
- 無制限のユーザー
- 最大 50 個の u-link 対応デバイス（リモートネットワークへのアクセスポイント）
- 1つの同時 VPN 接続
- データや速度の制限なし（市場での通常の使用に従う）

拡張

- 追加の 50/100/250/500/1000 以上の u-link 対応デバイス
- 追加の同時 VPN 接続
- 中国 - VPN：中国への、中国からの通信における信頼性を有する VPN 接続

データシート

一般注文データ

バージョン	U-linkリモートアクセスサービスのライセンスコード。、Weidmüllerハードウェア上の50の構成可能なu-linkクライアントをベーシックライセンスに追加し、それに応じてベーシックライセンスの期間を延長します。
注文番号	2870090000
種別	U-LINK-50-DEVICES-1Y
数量	1 Stück

U-LINK-50-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0

機能と特徴

2要素認証の種類	電子メール, Google認証アプリ, Microsoft認証アプリ	VPN チャンネル帯域幅	100 Mbit/s
Weidmüllerハードウェア（アクセスポイントリモートネットワーク）上の設定可能なu-linkクライアントの数	100	ウェブベースのアクセスの種類（easyAccess）	ローカルWebサーバ, RDP, VNCサーバ
システムの可用性	99.6%	デバイス管理	場所、グループ、装置・オブジェクトを介して明確に定義されたツリー構造のデバイスインフラストラクチャ（遠隔アクセス対象）の図
パスワードのガイドライン	パスワードの品質と有効期間の最小要件を構成可能な仕様により、セキュリティを強化	ファームウェア管理	すべてのu-linkクライアントのファームウェアバージョンと、オプションで時間制御される自動ファームウェア更新の表示（選択した装置クラス用）
ユーザー組織	グループ内のサービスユーザの編成、装置トポロジへの選択的なアクセス権の割り当て、装置設定およびユーザ管理に関する権限のグループ依存の割り当て、組織の権利の枠内における組織の自己管理	使用情報	拡張レポートおよび統計情報（接続レポート、使用期間、データ量）
同時 使用可能なパススルー VPN 接続	1（さらにパススルーVPN接続を予約することで拡張可能）	期間	ライセンスキーの有効化または既存のライセンスの失効から1年。ライセンス認証の際に、個々のライセンス期間が表示されます。
構成可能なユーザーオブジェクト数（サービス PC）	制限なし	毎月のデータ量と帯域幅	無制限（通常の市場利用に従う）
統合クラウドファイアウォールの機能	IP、ポート、およびプロトコルに基づいてリモートネットワークにアクセスするためのグループベースのルール		

システム要件

VPN ソフトウェア（サービス PC）	u-link VPN-client (installation on PC)	ハードウェア、リモート・ターゲット・ネットワーク	u-link VPNクライアントを備えたWeidmüllerハードウェア
ハードウェア（サービス PC）	オペレーティングシステムにWindows 7、8、10または11を搭載したPC	ポータル管理（ユーザー / 装置構成）	webブラウザ（HTTPS）、ユーザー名とパスワードによるログイン

その他

同梱	有効化	クライアントのアカウント管理者がu-linkポータルにライセンスキーを入力（機能はすぐに利用可能）
	ライセンスキーの記載された電子メール	

作成日 2024/07/02 5:25:47 CEST

U-LINK-50-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ECLASS 9.0	27-24-25-01	ECLASS 9.1	27-24-25-01
ECLASS 10.0	27-24-25-01	ECLASS 11.0	27-24-25-01
ECLASS 12.0	27-24-25-01	ECLASS 13.0	27-24-25-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

ダウンロード

ソフトウェア	Software – u-link VPN-Client
ユーザ文書	u-link EULA V3 EN (28.5.2018) u-link EULA V4 EN (20.9.2023) Mandatory connection parameters for u-link VPN clients
カタログ	Catalogues in PDF-format