

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 22x58, gPV, 30 A
-------	---

注文番号	2873880000
------	----------------------------

種別	FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV
----	------------------------------

GTIN (EAN)	4064675647645
------------	---------------

数量	10 Stück
----	----------

作成日 2024/07/04 6:16:46 CEST

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	58 mm	高さ (インチ)	2.283 inch
幅	22 mm	幅 (インチ)	0.866 inch
正味重量	50 g		

温度

動作温度範囲 -40°C ... 90°C

ヒューズカートリッジ

ヒューズリンク規格	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	電流	30 A
定格 DC 電圧	1,500 V	定格遮断性能	10 kA
接点材質	銀メッキの	最大電力損失	9.8 W

分類

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ECLASS 11.0	27-14-20-02
ECLASS 12.0	27-14-20-02	ECLASS 13.0	27-14-20-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

