

THM SE-P 25 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ニュートラルな安全ラベルにより、ISO 7010 規格に準拠した規格を満たすマーキングを柔軟かつ容易に実装できます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------------|
| バージョン | デバイスマーカ、デバイスマーカ、25 x 25 mm, 赤-白色 |
| 注文番号 | 2885690000 |
| 種別 | THM SE-P 25 RT/WS |
| GTIN (EAN) | 4064675854296 |
| 数量 | 250 Stück |

作成日 2024/08/27 20:30:47 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

THM SE-P 25 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ | 0.1 mm | 奥行き (インチ) | 0.004 inch |
| 高さ | 25 mm | 高さ (インチ) | 0.984 inch |
| 幅 | 25 mm | 幅 (インチ) | 0.984 inch |
| 正味重量 | 2 g | | |

一般データ

| | | | |
|-------------|----------|----------------|-----------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | UL 969 j 準拠の認可 | はい |
| ハロゲン | はい | 動作温度範囲、最大 | 110 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -50 °C | 印刷文字 | 中立 |
| 幅 | 25 mm | 接着剤 | アクリレート接着剤 |
| 材質 | ビニールフィルム | 色 | 赤-白色 |

装置マーカ

| | |
|------|----|
| ハロゲン | はい |
|------|----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

THM SE-P 25 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM SE-P 25 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM 76/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005080000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| 数量 | 1 Stück | |

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | MM PLUS ROLLER 110 |
| 注文番号 | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| 数量 | 1 Stück |

THM SE-P 25 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | THM MMP ROLLER 115 |
| 注文番号 | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| 数量 | 1 Stück |