

## CC-FO 74/101 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 事前統合の標準：CC

体系的に調整されているこの品揃えには、標準コンポーネントの識別ラベル、および CC 85/54 マーカーなどの使い慣れた汎用フォーマットが含まれます。

## MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

バージョン	ClipCard, デバイスマーカー, 74 x 101 mm, 白色
注文番号	<a href="#">2885720000</a>
種別	CC-FO 74/101 MM WS
GTIN (EAN)	4064675854326
数量	100 Stück

作成日 2024/08/27 23:02:56 CEST

## CC-FO 74/101 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.55 mm	奥行き (インチ)	0.022 inch
高さ	74 mm	高さ (インチ)	2.913 inch
幅	101 mm	幅 (インチ)	3.976 inch
正味重量	0.014 g		

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	印刷文字	中立
幅	101 mm	接着剤	アクリル系粘着剤付きPEフォーム
材質	ポリエステル	色	白色

## 装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>