


ESG-LP 6/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 6 x 17 mm, 黄色
注文番号	2885790000
種別	ESG-LP 6/17 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854395
数量	24,000 Stück

作成日 2024/07/04 9:21:19 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ESG-LP 6/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.05 mm	奥行き (インチ)	0.002 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.669 inch
正味重量	0.014 g		

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL 969 j 準拠の認可	はい
ハロゲン	いいえ	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
動作温度範囲、最大	150 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
印刷文字	非搭載	幅	17 mm
接着剤	アクリレート接着剤	材質	ポリアミド
色	黄色		

装置マーカ

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

ESG-LP 6/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

