


## ESG-LP 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 9 x 17 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">2885820000</a>
種別	ESG-LP 9/17 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854425
数量	15,000 Stück

作成日 2024/07/24 11:54:25 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ESG-LP 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.05 mm	奥行き (インチ)	0.002 inch
高さ	9 mm	高さ (インチ)	0.354 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.669 inch
正味重量	0.014 g		

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL 969 j 準拠の認可	はい
バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー	動作温度範囲、最大	150 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	印刷文字	非搭載
幅	17 mm	接着剤	アクリレート接着剤
材質	ポリアミド	色	黄色

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**ESG-LP 9/17 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

