

MF 5/8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiMark の MultiFit

コネクタは競合他社製コネクタ対応
弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。
この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。
300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time

- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

一般注文データ

バージョン	端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 白色
注文番号	2885930000
種別	MF 5/8 MM WS
GTIN (EAN)	4064675854531
数量	800 Stück

作成日 2024/08/27 20:27:36 CEST

MF 5/8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.7 mm	奥行き (インチ)	0.028 inch
高さ	5 mm	高さ (インチ)	0.197 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	0.115 g		

温度

動作温度範囲	-50...90 °C
--------	-------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-2	バージョン	ハロゲンフリー
動作温度範囲	-50...90 °C	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	印刷文字	中立
幅	8 mm	材質	PC-ABS, TPU
色	白色		

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P)	8 mm
--------------	------

分類

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01
ECLASS 14.0	27-28-11-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

MF 5/8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

