

## WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Eシリーズは、スタンダードおよびプレミアムライトを備え、作業領域での集中的な照明に最適です。回転式の取り付けブラケットは、照明範囲の位置決めに必要な柔軟性を提供します。内蔵のM8コネクタにより、簡単かつ迅速な接続が可能で、複数の照明を接続できます。堅固なPMMA製カバーは、必要な保護（IP54）を提供するだけでなく、5.700 Kで均一な照明を確保します。

## 一般注文データ

注文番号	<a href="#">2899880000</a>
種別	WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX
GTIN (EAN)	4064675906933
数量	1 Stück

作成日 2024/10/08 4:38:37 CEST

## WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	35 mm	奥行き (インチ)	1.378 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	280 mm	幅 (インチ)	11.024 inch
正味重量	191 g		

## 温度

動作温度	-20 - 45°C
------	------------

## 一般的な技術データ

LEDモジュールの形状	丸型	接続方式	ピンコネクタ
車両で使用される電子機器	No	淡色 (CCT)	Red, Green, Blue, White
小電流	552 lm	放射角	120 °
照度レベル	163 lux	動作寿命	60.000 h
取り付け方式	ねじ取り付け	ドリル穴間隔	289 mm
保護度合い	IP54		

## 接続データ

バージョン	ピン、ストレート	接続スレッド	M8
極数	5	コーディング	A-coded
締付けトルク	0.6 Nm	配線	ピン 1 - 4 : 制御マルチカラー LED, ピン 5 : GND (-)

## 材料データ

ハウジング主要材質	硬質陽極酸化アルミニウム	LEDカバーの材質	PMMA
-----------	--------------	-----------	------

## 電気データ

定格電圧	24 V DC	電源	13 W
調光可能	はい、無段階の調光		

## 分類

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35	ECLASS 14.0	27-11-06-35

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3ecd7eed-9477-489c-b868-70515b8da84d
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E354496

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">AINST-WIL-ERGBW GUIDE</a> <a href="#">WIL-E Demontage</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

# WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面


寸法図



寸法図



極スキーム



## WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## PUR ハロゲンフリー、黒 (U)



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

当社の開発者は、この問題に特に重点を置き、さまざまな M8 および M12 センサー / アクチュエータケーブルを設計しているため、お客様のアプリケーションに必要なソリューションを見つけることができます。

何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？当社へお知らせください。

## 一般注文データ

種別	SAIL-M8BG-5-5.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">2466650500</a>	センサー/アクチュエータライン, M8, 極数: 5, 5 m, メス型ソケット、
GTIN (EAN)	4050118480962	ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロ
数量	1 Stück	ゲン: いいえ
種別	SAIL-M8BG-5-1.5U	バージョン
注文番号	<a href="#">2466650150</a>	センサー/アクチュエータライン, M8, 極数: 5, 1.5 m, メス型ソケッ
GTIN (EAN)	4050118480948	ト、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR,
数量	1 Stück	ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8BG-5-10U	バージョン
注文番号	<a href="#">2466651000</a>	センサー/アクチュエータライン, M8, 極数: 5, 10 m, メス型ソケッ
GTIN (EAN)	4050118480979	ト、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR,
数量	1 Stück	ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8BG-5-3.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">2466650300</a>	センサー/アクチュエータライン, M8, 極数: 5, 3 m, メス型ソケット、
GTIN (EAN)	4050118480955	ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロ
数量	1 Stück	ゲン: いいえ

## WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## PUR ハロゲンフリー、黒 (U)



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

当社の開発者は、この問題に特に重点を置き、さまざまな M8 および M12 センサー / アクチュエータケーブルを設計しているため、お客様のアプリケーションに必要なソリューションを見つけることができます。

何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？当社へお知らせください。

## 一般注文データ

種別	SAIL-M8GM8G-5-3.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">2475210300</a>	センサー/アクチュエータライン, M8/M8, 極数: 5, 3 m, ピン、ストレート - ソケット、ストレート、シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
GTIN (EAN)	4050118486827	
数量	1 Stück	
種別	SAIL-M8GM8G-5-1.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">2475210100</a>	センサー/アクチュエータライン, M8/M8, 極数: 5, 1 m, ピン、ストレート - ソケット、ストレート、シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
GTIN (EAN)	4064675367734	
数量	1 Stück	
種別	SAIL-M8GM8G-5-2.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">2475210200</a>	センサー/アクチュエータライン, M8/M8, 極数: 5, 2 m, ピン、ストレート - ソケット、ストレート、シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
GTIN (EAN)	4064675367765	
数量	1 Stück	