

SH ETH U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



機能とメリット

- イーサネット -APL 準拠
- 省スペースで軽量な形状
- RJ45およびM12接続に代わるコスト効率の高い選択肢
- PUSH IN、SNAP IN、締め付けヨーク、または引張りばねの接続で使用可能
- THT と THR はんだプロセスに好適
- IEEE 802.3cg-2019 準拠、10 Mbit/s のロングレンジ (1000m) 通信
- IEEE 802.3bu 準拠の PoDL リモート電源
- イーサネット -APL は、すべての IIoT デバイスに適合し、プロセス業界に合わせて調整されています

一般注文データ

バージョン	シールドクランプ、アクセサリ、ねじフランジ、極数: 1, 亜鉛めっき, シルバークレー, 箱
注文番号	2903230000
種別	SH ETH U
GTIN (EAN)	4099986575172
数量	25 Stück
パッケージ	箱

作成日 2024/07/02 5:27:19 CEST

SH ETH U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	26.9 mm	奥行き (インチ)	1.059 inch
高さ	15.1 mm	高さ (インチ)	0.594 inch
幅	22.4 mm	幅 (インチ)	0.882 inch
正味重量	2.484 g		

システム仕様

ケーブル直径、最大	8 mm	ケーブル直径、最小	4.5 mm
シールド	360° shield contact	シールド材質	スチール
シールド面	亜鉛めっき	側面終端、特性	ねじフランジ
接続方式	ねじ接続	極数	1
製品ファミリー	アクセサリ		

材料データ

色	シルバークレー	カラーチャート (類似)	RAL 7001
接点材質	銅合金	接触表面	亜鉛めっき
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	80 °C
動作温度、最小	-40 °C	動作温度、最大	80 °C

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	118 mm
VPE幅	89 mm	VPEの高さ	31 mm

分類

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

SH ETH U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



A) Clamping range
B) Contact pin for cross sections 1.5mm^2
Units are in millimeters [mm] and degrees [°]

