

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	
注文番号	2904480000
種別	V-ZPA FUSE HOLDER
GTIN (EAN)	4099986010383
数量	1 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-07-23

作成日 2024/08/27 16:46:19 CEST

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	65.5 mm	奥行き (インチ)	2.579 inch
高さ	95.2 mm	高さ (インチ)	3.748 inch
幅	18.5 mm	幅 (インチ)	0.728 inch
正味重量	144 g		

温度

動作温度	-25 °C...55 °C	湿度	湿度5 ~ 95%
------	----------------	----	-----------

EN 50178に準拠した絶縁協調

汚染度	2
-----	---

一般データ

レール	バスバー	保護度合い	IP00
光学機能表示	該当なし	動作高度	≤ 4000 m
色	グレー	設計	アダプタプラグ
音響信号	いいえ		

公称データIEC/EN

シグナリング接点	いいえ	ヒューズ	6.3 A
定格電圧 (AC)	240 V	定格電流 I_N	6.3 A
標準	IEC 61984	短絡電流定格 I_{SCCR}	25 kA
電圧種別	AC	音響信号	いいえ

接続データ

被覆剥き長さ	13 mm	導体接続方法	PUSH IN
クランプ範囲、定格接続	2.5 mm ²	導体断面、固定式、最大	2.5 mm ²
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大	2.5 mm ²	接続断面、撚線、最小	0.82 mm ²
接続断面、撚線、最大	2.5 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90
ECLASS 14.0	27-17-90-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 16:46:19 CEST

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Beipackzettel / Instruction sheet
カタログ	Catalogues in PDF-format

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

