

## CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

バージョン	自動機器, 自動ストリッパーとクリンパー
注文番号	<a href="#">2912420000</a>
種別	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:04:57 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	485 mm	奥行き (インチ)	19.094 inch
高さ	565 mm	高さ (インチ)	22.244 inch
幅	335 mm	幅 (インチ)	13.189 inch
正味重量	22,000 g		

## PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

クリンプ範囲、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
ドライブ	電空	フェルール断面積、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
フェルール断面積、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	消耗品	リンクフェルール端子

## 分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--