

H0,25/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋 バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm
注文番号	2919620000
種別	H0,25/7
GTIN (EAN)	4099986576742
数量	1,000 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/04 7:30:26 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H0,25/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	7 mm	高さ (インチ)	0.276 inch
直径	1.7 mm	正味重量	0.03 g

技術データ

バージョン	標準	項目説明	(2)ワイヤエンドフェルール
-------	----	------	----------------

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	7 mm	カラー直径 (D2)	1.7 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 24	導体断面	0.25 mm ²
接点面直径 (D1)	0.75 mm	接点面長さ (L2)	7 mm
被覆剥き長さ	7 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

H0,25/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

