

H0,34/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋 バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 7 mm, 7 mm, いいえ
注文番号	2919630000
種別	H0,34/7
GTIN (EAN)	4099986576759
数量	1,000 Stück

作成日 2024/10/02 8:02:29 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H0,34/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	7 mm	高さ (インチ)	0.276 inch
直径	1.8 mm	正味重量	0.02 g

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	7 mm	カラー直径 (D2)	1.8 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22	導体断面	0.34 mm ²
接点面直径 (D1)	0.85 mm	接点面長さ (L2)	7 mm
被覆剥き長さ	7 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

H0,34/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

