

CH-SMR-01.20-ECB90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

バージョン	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けられた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 1.2 m
注文番号	2924890120
種別	CH-SMR-01.20-ECB90
GTIN (EAN)	4099986795716
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 8:02:36 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CH-SMR-01.20-ECB90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	31.279 g
------	----------

ケーブルの技術仕様

ケーブル素材	ポリオレフィン	ケーブル長	1.2 m
コア断面積	0.75 mm ²	シースカラー	黒色/青色
シールド仕様	いいえ	ハロゲン	いいえ
外径	2.35 mm ± 0.15 mm	曲げ半径、最小、定置	8 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、移動	15 x ケーブル直径	温度範囲、定置、最小	-30 °C
温度範囲、設置、最大	90 °C	温度範囲、転移、最大	90 °C
温度範囲、転移、最小	-25 °C	絶縁	PP
耐油性	No	配線数	2
配線種別	Li9YH 1 x 0.75		

一般的な技術データ

サージ電圧カテゴリー	III	保護度合い	IP30, 勘合状態で取り付けられた状態
定格インパルス耐電圧	6 kV	定格電圧	300 V
定格電流	9 A	極数	2
標準	DIN VDE 0603-100	汚染度	3
用途	屋内		

技術仕様コネクタ

コネクタ	コネクタの説明		コネクタ 2
	ケーブル導入口		アングル
	ハウジング主要材質		PA
	極数		2
	種別		メス型
	個別コンポーネントコネクタ		
	コネクタの説明		コネクタ 6
	ケーブル導入口		straight
	極数		2
	個別コンポーネントコネクタ		

分類

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02
ECLASS 14.0	27-06-04-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/10/02 8:02:36 CEST

CH-SMR-01.20-ECB90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	非密閉コネクタ、遮断容量なし (COC)、DIN EN 61984 (VDE 0627) に準拠

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--


CH-SMR-01.20-ECB90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



寸法図

Steckverbinder Bauform 6
Connector type 6
2x H0.75/160

