

## WBC-S-10BK-M8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



再生可能エネルギーの分野では、バッテリーストレージシステムの重要性が高まっています。これらは通常、迅速かつ簡単に交換する必要があるいくつかの個別のバッテリーで構成されています。ワイドミュラーバッテリーコネクタ (WBC) は、複数の個別バッテリーを数少ない簡単な手順で ESS に接続し、必要に応じた迅速な接続を可能にします。より安全で簡単に取扱いできるように、極にははっきりと印が付けられています。正極はオレンジ色、負極は黒となっています。

## 一般注文データ

注文番号	<a href="#">2991920000</a>
種別	WBC-S-10BK-M8
GTIN (EAN)	4099986868755
数量	5 Stück

作成日 2024/07/02 5:27:15 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## WBC-S-10BK-M8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 71.3 g

## 温度

連続動作温度、最小 -40 °C 連続動作温度、最大 125 °C

## 一般データ

外側ケーブル直径、最大.	10 mm	導体断面、最大	95 mm <sup>2</sup>
接点直径、オス	10 mm	接続方式	ねじ接続
材質	PA 66	種別	オス型
色	黒色	表面仕上	銀色
認可	UL 4128		

## 技術データ

UL 94 可燃性等級	V-0	プラグイン回数	≥ 100
体積抵抗	≥ 5000 MΩ	保護度合い	IP67を接続
定格電圧	1,500 V	定格電流	350 A

## 分類

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E529699

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)