

PWEB-ES-RT-2000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PROCON-WEB 組込みシステムは、コンテナイメージ、Linux、または Windows を介してプラットフォームに依存せず利用することができます。

PROCON-WEB 組み込みシステムは、最適な Web ベースの HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します：

- ロールおよび権限ベースのユーザー管理
- 広範な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリアなどの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力かつより複雑なコントロール
- 最大限の柔軟性を実現するフレキシブルなスクリプティング
- 履歴データの保存と視覚化を実現する履歴機能
- 広範な通信ドライバ群（OPC-UA、CODESYS ドライバまたは Modbus 経由）を介した各種制御システムへの接続

一般注文データ

バージョン	Visualization software, ランタイムシステム用プラットフォーム: Linux, Windows 10, Windows 11, Docker, プロセス変数の数、最大: 2000, HMIデバイス数(最大): 5
注文番号	2992880000
種別	PWEB-ES-RT-2000/5
数量	1 Stück

PWEB-ES-RT-2000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	0
------	---

システム要件

オペレーティングシステム	Linux, Windows, u-OS	必要な最小ディスク容量	0.1 GB
必要な最小メモリ (RAM)	0.1 GB		

システムデータ

HMIデバイス数(最大)	5	オペレーティングシステム	Linux, Windows, u-OS
プロセス変数の数、最大	2,000	ランタイムシステム用プラットフォーム	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker

ライセンス情報

ライセンス範囲	ワンタイムライセンス	ライセンスタイプ	ソフトウェアライセンス
ライセンス取得者	WIBUチケットID	プロセス変数の数、最大	2,000

ランタイムの機能

ランタイムシステム用プラットフォーム	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker	HMIデバイス数(最大)	5
ドライバの最大数	99	突き出る	PROCON-WEB Designer
ランタイムの特長	簡易および複合制御, アラーム機能, 履歴機能, ユーザー管理, 通信ドライバを介したプロセス接続		

分類

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

ダウンロード

製品変更通知	Release notes - PROCON-WEB ES 6.7.0 EN
ソフトウェア	Software – PROCON-WEB Embedded System 6.7.0 for WIndows
カタログ	Catalogues in PDF-format