

RC M P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ACコネクタ：

この丸型コネクタは高保護等級を持ち、素早く接続することが可能です。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

注文番号	2992980000
種別	RC M P3 M20 C SP
GTIN (EAN)	4099986872059

RC M P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

直径	20 mm	正味重量	0.015 g
----	-------	------	---------

温度

動作温度	-40 °C...60 °C
------	----------------

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブル直径、最大	13 mm	ケーブル直径、最小	7 mm
コーディング	なし	シールド接続	いいえ
ハウジング主要材質	PA 66	保護度合い	IP68
定格電圧	500 V	定格電流	17.5 A
導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	0.25 mm ²
接点材質	真鍮	接続断面積、最大	4 mm ²
接続断面積、最小	0.5 mm ²	接続方式	PUSH IN, レバークランプ
接触表面	真鍮	極数	3

一般データ

ハウジング主要材質	PA 66	接続方式	PUSH IN, レバークランプ
極数	3		

技術データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ケーブル直径、最大	13 mm
ケーブル直径、最小	7 mm	コーディング	なし
シールド接続	いいえ	保護度合い	IP68
定格インパルス耐電圧	2.5 kV	定格電圧	500 V
定格電流	17.5 A	導体断面、最大	1.5 mm ²
導体断面、最小	0.25 mm ²	接点材質	真鍮
接触表面	真鍮	被覆剥き長さ	6 mm

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02
ECLASS 14.0	27-44-01-16		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/10/03 23:51:00 CEST

RC M P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

RC M P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面



RC M P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ACコネクタ



ACコネクタ：

この丸型コネクタは高保護等級を持ち、素早く接続することが可能です。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

種別	RC F P3 C SP
注文番号	2992970000
GTIN (EAN)	4099986872042
数量	

丸型コネクタ M20 取り付け工具



ツール：

M20内臓コネクタの取り付けに最適なツールです。

一般注文データ

種別	MTA RC
注文番号	2884950000
GTIN (EAN)	4064675852070
数量	