

## KT 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

機械ラチェット型のカットツール。銅およびアルミニウム製導体の非ピンチカットに適合。最適なテコの原理、および巧みに設計されたカム機構による簡単な操作。

## 一般注文データ

バージョン	カットツール
注文番号	<a href="#">2993500000</a>
種別	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:58:21 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## KT 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	40 mm	奥行き (インチ)	1.575 inch
高さ	110 mm	高さ (インチ)	4.331 inch
幅	345 mm	幅 (インチ)	13.583 inch
正味重量	1,370 g		

## 切削工具

アルミ部分用ケーブル	4 x 70 SE	撚線アルミケーブル、最大 (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>
撚線アルミケーブル、最大直径	52 mm	撚線アルミケーブル最大 (kcmil)	800 kcmil
銅ケーブル - 撚線、最大	400 mm <sup>2</sup>	銅ケーブル - 細線仕様、最大	400 mm <sup>2</sup>
銅ケーブル - 細線仕様、最大 (kcmil)	800 kcmil	銅ケーブル、最大直径	52 mm
銅セクターケーブル	4 x 70 SM		

## 分類

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--