

CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一次製品データ！, 製品は現在
利用できません

プラグオン電流トランスフォーマー

プラグオン電流トランスフォーマーは、特にバスバーへの取り付けに適しています。

このタイプの利点は、張力クランプ接続を備えたネジ不使用の接続技術、安定性に優れ柔軟な導体による時間節約可能な接続オプション、衝撃耐久性および振動耐性、高い機械的保持力および高電流抵抗です。

一般注文データ

バージョン	一次電流: 125 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 0,5
注文番号	3008240000
種別	CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA
GTIN (EAN)	4099986909496
数量	1 Stück
メーカー	ENTES Elektronik

作成日 2024/07/04 6:25:01 CEST

CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	57 mm	奥行き (インチ)	2.244 inch
高さ	65 mm	高さ (インチ)	2.559 inch
幅	47 mm	幅 (インチ)	1.85 inch
正味重量	250 g		

温度

動作温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

技術プロパティ

保護度合い	IP20	公称周波数	50 / 60 Hz
定格熱持続電流 I _{サーマル}	1.2 x I _{定格}		

電気属性

ロード	2.5 VA	一次電流	125 A
二次電流	0...1 A	公差等級	0,5

絶縁協調

公差等級	0,5	絶縁電圧	3kV / 1 min
------	-----	------	-------------

分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Declaration of Conformity
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 6:25:01 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

