


## CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

一次製品データ！、製品は現在  
利用できません



## プラグオン電流トランスフォーマー

プラグオン電流トランスフォーマーは、特にバスバーへの取り付けに適しています。

このタイプの利点は、張力クランプ接続を備えたネジ不使用の接続技術、安定性に優れ柔軟な導体による時間節約可能な接続オプション、衝撃耐久性および振動耐性、高い機械的保持力および高電流抵抗です。

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 150 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 0,5
注文番号	<a href="#">3008250000</a>
種別	CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA
GTIN (EAN)	4099986909502
数量	1 Stück
メーカー	ENTES Elektronik

作成日 2024/07/04 6:03:42 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	57 mm	奥行き (インチ)	2.244 inch
高さ	65 mm	高さ (インチ)	2.559 inch
幅	47 mm	幅 (インチ)	1.85 inch
正味重量	250 g		

## 温度

動作温度 -5 °C...40 °C

## 技術プロパティ

保護度合い	IP20	公称周波数	50 / 60 Hz
定格熱持続電流 I <sub>サーマル</sub>	1.2 × I <sub>定格</sub>		

## 電気属性

ロード	2.5 VA	一次電流	150 A
二次電流	0...1 A	公差等級	0,5

## 絶縁協調

公差等級	0,5	絶縁電圧	3kV / 1 min
------	-----	------	-------------

## 分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

認可



ROHS 適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書 [Declaration of Conformity](#)  
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

**CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

