

SK SW SAKS3 GZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

バージョン	スクリーカバーキャップ (端子)
注文番号	3008770000
種別	SK SW SAKS3 GZ
GTIN (EAN)	4032248012213
数量	625 Stück

作成日 2024/07/04 6:01:04 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SK SW SAKS3 GZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	22.5 mm	高さ (インチ)	0.886 inch
幅	11.5 mm	幅 (インチ)	0.453 inch
正味重量	4.027 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

材料データ

材質	PA	色	黒色
----	----	---	----

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
--------	------	------	------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2271d192-8075-4357-bb89-e898588622a3

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	------------------------------------------