

IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配線図



LMNケーブル、RJ12/RJ12、ツイストペア、スマート
メータリングアプリケーションに適合、シールドなし

一般注文データ

注文番号	3036970003
種別	IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986998896
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:23:54 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	0.3 m	長さ (インチ)	11.811 inch
正味重量	10 g		

一般基準

アプリケーション固有の通信ケーブル設備	VDE-AR-N 4100:2019-04	コネクタ規格	TIA-1096-A
---------------------	-----------------------	--------	------------

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	いいえ	延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1
色	青色		

ケーブルの電気プロパティ

カテゴリー	Cat.3	信号伝達時間	5.45 ns/m
動作電圧	50 V	定格インパルス耐電圧	6 kV
定格電流	1 A	絶縁耐性	≥ 100 MΩ
絶縁電圧、最大	500 V		

ケーブル構造

ケーブル配置	VDE 0603-100準拠二重絶縁	シースカラー	青色
シース直径	4.8 mm	シース直径、最大	4.95 mm
シース直径、最小	4.65 mm	シース素材	LSZH
シールド	U/UTP	断面積	3x2xAWG 24/7
絶縁	PE	絶縁断面	1 mm
配線数	6		

プラグ

プラグ右	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded	左プラグ	RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし
------	--	------	------------------------------------

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可	
----	---

作成日 2024/07/02 5:23:54 CEST

IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

