

## MOPL K32 STAHL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

## 一般注文データ

バージョン	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 67 mm, 幅: 239 mm, 深さ: 2 mm, 材質: スチール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	<a href="#">3073050000</a>
種別	MOPL K32 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857981
数量	1 Stück
利用可能期限	2017-08-01

作成日 2024/10/03 23:35:05 CEST

## MOPL K32 STAHL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.079 inch
高さ	67 mm	高さ (インチ)	2.638 inch
幅	239 mm	幅 (インチ)	9.409 inch
取付寸法 - 高さ	33.5 mm	取付寸法 - 幅	231 mm
正味重量	224 g		

## アクセサリに関する一般情報

取付寸法 - 幅	231 mm	取付寸法 - 高さ	33.5 mm
固定形式	ねじ込み	材質	スチール板、亜鉛メッキ
素材の厚み	2 mm	表面仕上	亜鉛めっき

## 一般的な情報

固定形式	ねじ込み	材質	スチール板、亜鉛メッキ
素材の厚み	2 mm	表面仕上	亜鉛めっき

## 分類

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39
ECLASS 14.0	27-40-06-39		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## MOPL K32 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム  
アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要  
件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

## 一般注文データ

種別	TS15X5 ST K32	バージョン
注文番号	<a href="#">8000032395</a>	レール, TS 15, 幅: 235 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッ
GTIN (EAN)	4050118652536	キおよび不動態化
数量	20 Stück	