

## MOPL K5 STAHL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

## 一般注文データ

バージョン	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 110 mm, 幅: 150 mm, 深さ: 2 mm, 材質: スチール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	<a href="#">3073080000</a>
種別	MOPL K5 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858018
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 16:58:50 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## MOPL K5 STAHL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.079 inch
高さ	110 mm	高さ (インチ)	4.331 inch
幅	150 mm	幅 (インチ)	5.905 inch
取付寸法 - 高さ	55 mm	取付寸法 - 幅	138 mm
正味重量	209 g		

## アクセサリに関する一般情報

取付寸法 - 幅	138 mm	取付寸法 - 高さ	55 mm
固定形式	ねじ込み	材質	スチール板、亜鉛メッキ
素材の厚み	2 mm	表面仕上	亜鉛めっき

## 一般的な情報

固定形式	ねじ込み	材質	スチール板、亜鉛メッキ
素材の厚み	2 mm	表面仕上	亜鉛めっき

## 分類

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39
ECLASS 14.0	27-40-06-39		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## MOPL K5 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 奥行 7.5 mm



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム  
アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要  
件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

## 一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST K5	バージョン
注文番号	<a href="#">8000003902</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 148 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4050118652635	パニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 Stück	