

QL 2 ST5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 16.30, 絶縁: いいえ, 幅: 17.5 mm
注文番号	3834300000
種別	QL 2 ST5
GTIN (EAN)	4008190456955
数量	20 Stück

作成日 2024/09/04 4:42:37 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

QL 2 ST5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.039 inch
高さ	16.3 mm	高さ (インチ)	0.642 inch
幅	17.5 mm	幅 (インチ)	0.689 inch
正味重量	2.311 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

全般

極数	2
----	---

寸法

ピッチ (mm) (P)	16.3 mm
--------------	---------

材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

評価データ

定格電流	41 A	最大導体電流	41 A
------	------	--------	------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み
------	------

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/09/04 4:42:37 CEST

QL 2 ST5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format