

## SP M6 30 MSZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



3 種の長さ展開の取り付けレールまたは DIN レールと、  
エンクロージャーの後壁との間の距離間隔を広げるステン  
レススチール製スペーサー。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 材質: スチール, 銀色
注文番号	<a href="#">3896300000</a>
種別	SP M6 30 MSZN
GTIN (EAN)	4008190850241
数量	2 Stück

作成日 2024/08/27 20:02:45 CEST

## SP M6 30 MSZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.181 inch
高さ	11.2 mm	高さ (インチ)	0.441 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.394 inch
正味重量	20 g		

## 一般的な情報

固定形式	ねじ込み	材質	スチール
------	------	----	------

## 分類

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07
ECLASS 14.0	27-18-28-07		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4fe41ce4-fb58-49a0-ad55-50be51f269ad
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6a1

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	