

## FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
注文番号	<a href="#">4000003732</a>
種別	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243427142
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:24:37 CEST

## FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	58 mm	高さ (インチ)	2.283 inch
幅	22 mm	幅 (インチ)	0.866 inch
正味重量	50 g		

## ヒューズカートリッジ

ヒューズリンク規格	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	電流	40 A
定格 DC 電圧	1,500 V	最大電力損失	11.2 W

## 分類

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ECLASS 11.0	27-14-20-02
ECLASS 12.0	27-14-20-02	ECLASS 13.0	27-14-20-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

# FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

