

MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

注文番号	6720001822
種別	MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL
GTIN (EAN)	405011872982
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:10:25 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	76 mm	奥行き (インチ)	2.992 inch
高さ	250 mm	高さ (インチ)	9.842 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.614 inch
正味重量	382 g		

温度

保管温度	0...50 °C	動作温度	0...50 °C
動作温度範囲	-20°C...50°C		

公称データUL

動作温度 UL、最大	50 °C	動作温度 UL、最小	0 °C
定格電流 I _{最大}	4 A	定格電圧 U _N	125V AC / 125V DC max.

分類

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92
ECLASS 14.0	27-33-02-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--