

C300-32B-320B-2S-M25-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

配線済ケーブルを使用すると、Honeywell C300 IOTA (入力出力端子組立品) とワイドミュラー FTA (フィールド端子組立品) をすばやく簡単に、障害なしで接続できます。ケーブルは、シングルまたはデュアルコネクタを使用したり、フリーの端と端のフェールールを使用したりできます。

フードは扱いやすく、IOTA との堅固な接続を提供します。また、ゲージサイズや長さが異なるケーブルを 50 m まで使用することも可能です。

一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.25 mm ²
注文番号	7789828200
種別	C300-32B-320B-2S-M25-20
GTIN (EAN)	4032248158782
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:14:54 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

C300-32B-320B-2S-M25-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 3,720 g

温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50

一般データ

インターフェースコネクタ	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	ケーブル	ケーブルLiYCY
ケーブル長	20	コネクタ PLC 側	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
外径	11,85 1 mm	導体断面積	0.25 mm ²
最適	デジタル信号	材質	PVC
極数、最小	32 極		

電気データ

バス当たりの許容電流強度、最大	1 A	動作電圧	≤250 V ≤ 250 V AC
合計電流、最大	3 A	定格電圧	≤ 250 V _{dc} ≤ 250 V _{ac}
容量配線 / シールド	300 pF/m	容量配線 / 配線	300 pF/m
抵抗	80 m/m	高電圧テスト	1 KV/1s

分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

製品変更通知 [Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)