

## ZQV 35-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## 電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 短絡接続, 125 A
注文番号	<a href="#">7920100000</a>
種別	ZQV 35-10
GTIN (EAN)	4032248240517
数量	10 Stück

## ZQV 35-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	40.8 mm	奥行き (インチ)	1.606 inch
高さ	20.8 mm	高さ (インチ)	0.819 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.157 inch
正味重量	8.074 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50
連続動作温度、最大	120		

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

極数	0	設置アドバース	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	16 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 評価データ

定格電流	125 A
------	-------

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバース	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 20:29:18 CEST

## ZQV 35-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	