

SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

バージョン	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 2.31 mA, プラグ接続可能
注文番号	7921570000
種別	SIHA 3/G20/LD 10-36V
GTIN (EAN)	4032248322503
数量	25 Stück

作成日 2024/07/04 6:15:55 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	63.1 mm	奥行き (インチ)	2.484 inch
高さ	39.38 mm	高さ (インチ)	1.55 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.236 inch
正味重量	8.28 g		

温度

動作温度	-50 °C...120	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	プラグイン接続
------	---------

システム仕様

バージョン	ヒューズカートリッジ	エンドカバープレートの要求	いいえ
-------	------------	---------------	-----

全般

動作温度範囲、最大	120 °C	設置アドバイス	取扱説明書/カタログ
-----------	--------	---------	------------

材料データ

材質	Wemid	絶縁材	Wemid
色	黒色	UL 94 可燃性等級	V-0

評価データ

定格電圧	250 V	定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3		

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	設置アドバイス	取扱説明書/カタログ
--------	---------	---------	------------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/04 6:15:55 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
製品変更通知	PCN - EN PCN - DE
ユーザ文書	Beipackzettel_SIHA3.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

