

CB 160/2,6 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 2.6 x 160 mm, ポリアミド 66, 80 N
注文番号	7940006048
種別	CB 160/2,6 NC
GTIN (EAN)	4032248520121
数量	100 Stück

作成日 2024/07/04 6:44:14 CEST

CB 160/2,6 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.039 inch
高さ	160 mm	高さ (インチ)	6.299 inch
幅	2.6 mm	幅 (インチ)	0.102 inch
正味重量	0.46 g		

温度

動作温度範囲	-40...85 °C
--------	-------------

設置材料

UL 94 可燃性等級	V-2	ケーブル直径、最大	40 mm
ハロゲン	いいえ	バンドル直径、最大	40 mm
バンドル直径、最小	1 mm	再開放	いいえ
動作温度範囲、最大	85 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
引張り強さ (ポンド荷重)	18 lbf	引張耐性	80 N
材質	ポリアミド66	紫外線耐性	いいえ

分類

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E317499

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	DE PI830000 160627 001
カタログ	Catalogues in PDF-format

CB 160/2,6 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

