

## CB 540/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカートを固定します。

- それらは特に、CLIM、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカートの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 7.5 x 540 mm, ポリアミド 66, 540 N
注文番号	<a href="#">7940006073</a>
種別	CB 540/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520305
数量	100 Stück

作成日 2024/07/04 6:42:29 CEST

## CB 540/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	1.9 mm	奥行き (インチ)	0.075 inch
高さ	540 mm	高さ (インチ)	21.26 inch
幅	7.5 mm	幅 (インチ)	0.295 inch
正味重量	7.12 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...85 °C
--------	-------------

## 設置材料

UL 94 可燃性等級	V-2	ケーブル直径、最大	158 mm
ハロゲン	いいえ	バンドル直径、最大	158 mm
バンドル直径、最小	35 mm	再開放	いいえ
動作温度範囲、最大	85 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
引張り強さ (ポンド荷重)	121 lbf	引張耐性	540 N
材質	ポリアミド66	紫外線耐性	いいえ

## 分類

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E317499

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">DE PI830000160627 002</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CB 540/7,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

