

TS35X7.5 ST K52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

一般注文データ

バージョン	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 140 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
注文番号	8000003908
種別	TS35X7.5 ST K52
GTIN (EAN)	4050118652659
数量	20 Stück

作成日 2024/07/04 6:33:28 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

TS35X7.5 ST K52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.295 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	140 mm	幅 (インチ)	5.512 inch
正味重量	52.5 g		

アクセサリに関する一般情報

スタンプ寸法	6.3 x 20 mm	材質	スチール
素材の厚み	1 mm	表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化

一般的な情報

スタンプ寸法	6.3 x 20 mm	材質	スチール
標準	DIN EN 60715	素材の厚み	1 mm
表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化		

分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

TS35X7.5 ST K52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

一般注文データ

種別	FKSC M5X8 D9/SW2.5	バージョン
注文番号	0295900000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 Stück	