

## FPL 8G1.5/Q8KG/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	FieldPower®, ケーブル, プラスチックハウジング, 配線数: 8, Ölflex Classic 110 8G1.5または同様, 断面: 1.5 mm <sup>2</sup> , 5 m
注文番号	<a href="#">8000005239</a>
種別	FPL 8G1.5/Q8KG/5
GTIN (EAN)	4032248997718
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:59:53 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## FPL 8G1.5/Q8KG/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 1 g

## ケーブルの技術仕様

曲げ半径、最小、定置	42.4 mm	曲げ半径、最小、移動	159 mm
配線数	8		

## 一般的な技術データ

保護度合い IP65

## 分類

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

**FPL 8G1.5/Q8KG/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

