

FPL 4G1.5C4/Q8MW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

一般注文データ

バージョン	FieldPower®, ケーブル, 金属製ハウジング, 配線数: 4, Ölflex Servo 709 CY 4G1.5 + 2x (2x0.75), 断面: 1.5 mm ² , 2 m
注文番号	8000005240
種別	FPL 4G1.5C4/Q8MW/2
GTIN (EAN)	4032248997725
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 6:00:16 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

FPL 4G1.5C4/Q8MW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 1 g

ケーブルの技術仕様

曲げ半径、最小、定置	88.8 mm	曲げ半径、最小、移動	222 mm
配線数	4		

一般的な技術データ

保護度合い IP65

分類

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

FPL 4G1.5C4/Q8MW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

