

STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



爆発危険区域に信号 / 電源または分電器を設置する際に、さまざまな種別の端子ボックスを使用できます。端子ボックスは、ゾーン 0、1、2、20、21、22 の防爆区域での使用が承認された爆発保護機器です。それらは、最新の国際規格 Ex e、Ex ia、Ex tb に準拠した認可を取得しています。お客様固有の設定では、これらの端子ボックスがすべてのアプリケーションに最適なソリューションとなります。製品の概要を参照して、お客様に最適なソリューションを見つけてください。スレッド穿孔の有無に関係なく、最適な取り付けレールまたは適合済のストリップ端子をエンクロージャーに組み合わせます。お客様に合わせて少し選択を行いました。お客様に最適な調整ソリューションを構成できます。

特長：

- お客様の要件を満たすため、幅広いバージョンで利用可能
- IECEx、ATEX と共に、他の国際認可の取得も可能です
- Klippon® ブランドの実績が確立された基本製品使用による改善品質

一般注文データ

バージョン	Klippon STB (Small Terminal Box), 端子ボックス, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 150 mm, 幅: 150 mm, 深さ: 90 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 鏡面研磨, 銀色
注文番号	8000028395
種別	STB 2 EXE
GTIN (EAN)	4050118556919
数量	1 Stück
参照製品	1002740000 1020100000 2519550000

STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	90 mm	奥行き (インチ)	3.543 inch
高さ	150 mm	高さ (インチ)	5.905 inch
幅	150 mm	幅 (インチ)	5.905 inch
直径	8 mm	取付寸法 - 高さ	75 mm
取付寸法 - 幅	175 mm	壁厚、最小	1.5 mm
壁厚、最大	1.5 mm	正味重量	2,171 g

温度

周囲温度	Tamb -40°C...+40°C
------	--------------------

垂直アセンブリ

WDU 4 / ZDU 4	1x14
---------------	------

証明書番号の格納装置

証明書番号、端子ボックス (ATEX)	IBExU 07ATEX1148	証明書番号、端子ボックス (IECEX)	IECEX IBE09.0019
識別	Ex eb IIC T6 Gb		

ハウジング

材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	材質種別プレート	アルミニウム被覆済ポリエ ステル
穿孔側面 A	4 x M20	穿孔側面 B	4 x M20, 1 x BDX
穿孔側面 C	なし	穿孔側面 D	なし

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可	CE; ATEX; IECEX
----	-----------------

ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	IBEXU07ATEX1148 IECEXIBE09.0019
カタログ ブローシャー	Catalogues in PDF-format

STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面



STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e)



Ex e (安全増防爆) の爆発危険区域での使用に適した真鍮製ケーブルグランド。これらは、最新標準規格 IEC/EN 60079-0 に準拠し、必要な ATEX 証明書を取得しています。

一般注文データ

種別	VG M20 EXE MS	バージョン
注文番号	1460050000	VG Ex MS (Ex真鍮ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ストレー
GTIN (EAN)	4050118266085	ト, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, 真鍮,
数量	50 Stück	ニッケルメッキ

プラスチック閉鎖栓、安全増防爆 (Ex e) / 本質安全防爆 (Ex i)、7 ジュール



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	VP M20 EX SI 7J	バージョン
注文番号	2066730000	VPK EX 7J (Exブランキングプラグ、プラスチック、7J) , 閉鎖栓, 閉
GTIN (EAN)	4050118415346	鎖状態, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール (30分) , ポリ
数量	100 Stück	アミド6

STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製閉鎖栓、VP 六角形ヘッド、安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d)



VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

一般注文データ

種別	VP-HEX M20-EX W	バージョン
注文番号	1218950000	VP-HEX (KlipponEX六角ヘッド付きプランキング・プラグ), 閉鎖栓,
GTIN (EAN)	4050118075571	ストレート, M 20 x 1.5, 16 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
数量	24 Stück	

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M20 MS	バージョン
注文番号	1737000000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 20, 3 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956479	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	

STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロロプレキシール、-40 °C ~ +70 °C



Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの -60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

種別	VG M20 EXE 7-12 CR7J G4	バージョン
注文番号	2721960000	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exe) , ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54,
GTIN (EAN)	4050118820492	IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6
数量	50 Stück	
種別	VG M20 EXE 7-13 CR7J G4	バージョン
注文番号	2721970000	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exe) , ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54,
GTIN (EAN)	4050118821208	IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6
数量	50 Stück	
種別	VG M20 EXE 11-14 CR7J G4	バージョン
注文番号	2721980000	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exe) , ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54,
GTIN (EAN)	4050118821215	IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6
数量	50 Stück	

プラスチックロックナット、黒色



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M20 K SW	バージョン
注文番号	1736930000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット) , ロックナット, M 20, 6 mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
GTIN (EAN)	4008190956400	
数量	100 Stück	