

TS35 MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

アクセサリ

一般注文データ

バージョン	レール, TS 35 x 7.5, TS 35, 幅: 98 mm, スロットなし, スロット付き, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
注文番号	8000037607
種別	TS35 MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653199
数量	20 Stück

作成日 2024/07/24 10:11:17 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

TS35 MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.295 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	98 mm	幅 (インチ)	3.858 inch
正味重量	22 g		

一般的な情報

材質	スチール	標準	DIN EN 60715
積分固定	ねじ止め状態	表面仕上	亜鉛めっき, クロムメッキ
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--