

TS35X15 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

一般注文データ

バージョン	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 64 mm, スロット付き, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
注文番号	8000073090
種別	TS35X15 ST K4
GTIN (EAN)	4064675337010
数量	20 Stück

作成日 2024/11/05 19:59:42 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

TS35X15 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.591 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	64 mm	幅 (インチ)	2.52 inch
正味重量	47.5 g		

アクセサリに関する一般情報

材質	スチール	素材の厚み	1.5 mm
表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化		

一般的な情報

材質	スチール	標準	DIN EN 60715
素材の厚み	1.5 mm	表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02
ECLASS 14.0	27-40-06-02		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format