

KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



アンテナおよび非安全関連のトラックサイド装置用接続箱、およびトンネル内の非常用システム電源。この接続箱は、過酷なトンネル環境のエレクトロニクスに対する耐久性の高い保護を提供します。また装置によっては、エンクロージャーが防火無停電緊急電源 電圧供給装置の認定を取得しています。

一般注文データ

バージョン	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), エンクロージャ, 高さ: 229 mm, 幅: 152 mm, 深さ: 133 mm, グランドプレート: 下部, 上部, 材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 艶消し, 銀色
注文番号	8000080476
種別	KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX
GTIN (EAN)	4064675593072
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 6:08:53 CEST

KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	133 mm	奥行き (インチ)	5.236 inch
高さ	229 mm	高さ (インチ)	9.016 inch
幅	152 mm	幅 (インチ)	5.984 inch
正味重量	4,420 g		

温度

動作温度	-60 °C...135 °C
------	-----------------

一般的な情報

UL 94 可燃性等級	V-0	カバー素材厚み	1.5 mm
グランドプレート	下部, 上部	シール材	シリコン
フランジプレート	はい	フランジ素材厚み	3 mm
保護度合い	IP66, IP67	保護等級 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
動作温度、最大	135 °C	動作温度、最小	-60 °C
材質	ステンレススチール 1.4301 (304)	標準	EN 60068 トラックから ≤1m
筐体素材厚	1.5 mm	蓋付け	M6六角穴付きボルト SW10
衝撃耐性	10 Jバージョン標準	表面仕上	艶消し

垂直アセンブリ

ヒューズホルダーあり (2)	いいえ
----------------	-----

水平アセンブリ

ヒューズホルダーあり	いいえ
------------	-----

ハウジング

材質	ステンレススチール 1.4301 (304)	穿孔側面 A	なし
穿孔側面 B	なし		

分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

作成日 2024/07/02 6:08:53 CEST