

## PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電
注文番号	<a href="#">8000108185</a>
種別	PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3
GTIN (EAN)	4099986665330
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:41:30 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	238 mm	高さ (インチ)	9.37 inch
幅	195 mm	幅 (インチ)	7.677 inch
正味重量	1,780.905 g		

## AC入力

AC 入力数	1x 単相 (L、N、PE)	ケーブル長	1.5 m
--------	----------------	-------	-------

## AC出力

AC 出力ケーブル接続種別	タイプF CEE 7/3ソケット コネクタ, Schuko	AC 出力数	1
---------------	----------------------------------	--------	---

## AC電気プロパティ

RCD	I $\Delta$ n=30mA	定格電圧	230 V AC
定格電流	16 A		

## エンクロージャ

エンクロージャ付属品	孔4 mm, エンクロージャ内 のエンボス加工ブレークス ルー
------------	---------------------------------------

## 一般データ

保護度合い	IP65
-------	------


## 分類

ETIM 6.0	EC000125	ETIM 7.0	EC000125
ETIM 8.0	EC000125	ETIM 9.0	EC000125
ECLASS 9.0	27-14-40-42	ECLASS 9.1	27-14-40-42
ECLASS 10.0	27-14-40-42	ECLASS 11.0	27-14-40-42
ECLASS 12.0	27-14-40-42	ECLASS 13.0	27-14-40-42

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

## 承認

認可	
ROHS	適合

作成日 2024/07/04 6:41:30 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
技術文書	<a href="#">Schematic diagram</a>
ホワイトペーパー	<a href="#">Fact Sheet EN PV Emergency power for Fronius</a> <a href="#">Fact Sheet DE PV Notstrombox für Fronius</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

