

## TS35X7.5 ST KTB5040 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

## 一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), エンクロージャ, スロットなし, 高さ: 35 mm, 幅: 453 mm, 深さ: 7.5 mm, 材質: スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色
注文番号	<a href="#">8000116102</a>
種別	TS35X7.5 ST KTB5040 VER
GTIN (EAN)	4099986820487
数量	20 Stück

作成日 2024/09/04 1:53:16 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## TS35X7.5 ST KTB5040 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.295 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	453 mm	幅 (インチ)	17.835 inch
正味重量	93.863 g		

## アクセサリに関する一般情報

材質	スチール	表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
----	------	------	------------------

## 一般的な情報

材質	スチール	標準	DIN EN 60715
積分固定	ねじ止め状態	表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02
ECLASS 14.0	27-40-06-02		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## TS35X7.5 ST KTB5040 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 材質: スチール、亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色
GTIN (EAN)	4050118063820	
数量	1 Stück	